




Prolongador

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10553



Prolongador

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado




Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conexión



Conexión eléctrica - Buchse



Conexión



E10553



Prolongador

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado