


# E10560



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 35

Materiales PA 6.6

Material del cuerpo PA 6.6

Material de la tuerca POM

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, amarillo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: POM



# E10560



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0020E03

### Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul