

E10561




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10635

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	29 x 15 x 44
Materiales		PA 6.6
Material del cuerpo		PA 6.6
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10561



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010E03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 4,5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BK = marrón
BU = negro
azul