




## Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Junta tórica

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Rosca de montaje PG 13.5

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



# E10571



## Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

### Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK