




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0005A05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC074

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10589



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0005A05

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul
WH =	blanco