


## Prolongador

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

## Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

## Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



# E10629




## Prolongador

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado

