

E10644




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC002  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Datos eléctricos        |      |                     |
|-------------------------|------|---------------------|
| Tensión de alimentación | [V]  | < 250 AC/DC         |
| Condiciones ambientales |      |                     |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...90            |
| Grado de protección     |      | IP 67               |
| Datos mecánicos         |      |                     |
| Dimensiones             | [mm] | 15 x 15 x 47        |
| Materiales              |      | PUR                 |
| Material del cuerpo     |      | PUR                 |
| Material de la tuerca   |      | inox (1.4305 / 303) |
| Notas                   |      |                     |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.             |

# E10644



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0005A03

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



### Conexión



BK =  
BN =  
BU =

Colores de los hilos :  
negro  
marrón  
azul