




Cable de conexión con conector hembra

ADOGK190MSS0005B19

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm)
--

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M23; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado
--



E10660



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK190MSS0005B19

Conexión

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo