


## Prolongador con conector para válvulas

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 negro

## Campo de aplicación

Versión

Con amplificador

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

[V]

12...40 DC

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 65

## Datos mecánicos

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

latón, niquelado

## Notas

Cantidad por pack

1 unid.

## Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E10677




## Prolongador con conector para válvulas

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

