


E10682



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010B04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU transparente

Material del cuerpo TPU, transparente

Material de la tuerca latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10682



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010B04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco