

# E10699




## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0005B05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC074

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10699



## Cable de conexión con conector hembra


ADOAH050MSS0005B05

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco