

E10724




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC002
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		inox (1.4305 / 303)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10724



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0005A04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco