# E10745

## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0020E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicación** | | |
| Característica especial | | Contactos dorados |
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...70 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Dimensiones | [mm] | 27 x 15 x 39 |
| Materiales | | PVC |
| Material del cuerpo | | PVC |
| Material de la tuerca | | inox (1.4404 / 316L) |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

# E10745

## Cable de conexión con conector hembra

**ADOAH040VAS0020E04**

### Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 /  316L); Contactos: dorado

### Conexión




| | Colores de los hilos : |
|---|---|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| WH = | blanco |