


# E10802



## Repartidor en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	3
Corriente máxima total [A]	3

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	21,8
Dimensiones [mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado
Tipo de conector	M8

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E10802



## Repartidor en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión eléctrica

#### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M8; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

