


E10815



Prolongador

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...55 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x Torson, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10815




Prolongador

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PUR / PVC

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

