


E10820



Prolongador con conector para válvulas

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 24 AC/DC

Protección contra
sobretensión

sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Peso

[g]

73,7

Dimensiones

[mm]

30 x 15 x 39

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

inox (1.4404 / 316L)

Indicaciones / elementos de mando

Indicación

Disponibilidad

1 x LED, amarillo

E10820



Prolongador con conector para válvulas

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Accesorios


Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

