




Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Campo de aplicación

|            |       |
|------------|-------|
| Aplicación | NAMUR |
|------------|-------|

Datos eléctricos

|                         |     |         |
|-------------------------|-----|---------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 15 DC |
|-------------------------|-----|---------|

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

Datos mecánicos

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| Peso                  | [g]  | 62,2                 |
| Dimensiones           | [mm] | 31 x 14,5 x 38       |
| Materiales            |      | TPU; PUR             |
| Material del cuerpo   |      | TPU / PUR            |
| Material de la tuerca |      | inox (1.4404 / 316L) |

Accesorios

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Componentes incluidos | tornillo<br>campo de rotulación |
|-----------------------|---------------------------------|

Notas

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas             | en caso de utilización en la zona 0, grupo IIB o IIC, el usuario deberá evitar las cargas electrostáticas intensas en los conectores hembras. |
| Cantidad por pack | 1 unid.                                                                                                                                       |



## Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

