


# E10826



## Prolongador con conector para válvulas

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Aplicación NAMUR

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 15 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 30 x 39

Materiales TPU; PUR

Material del cuerpo TPU / PUR

Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)

### Accesorios

Componentes incluidos tornillo  
campo de rotulación

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10826




## Prolongador con conector para válvulas

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

