

E10830




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11490

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	17 x 10 x 26
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Conexión eléctrica - conector hembra		
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado		


E10830



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0005A03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul