

# E10854




## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0002H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC007

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Salidas

Alimentación PNP

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU transparente

Material del cuerpo TPU, transparente

Material de la tuerca latón, niquelado

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10854



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0002H04

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco