


E10867



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH030MSS0002E03



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	87,5
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10867



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH030MSS0002E03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



BK = Colores de los hilos :
BU = negro
GN/YE = azul
 verde / amarillo