




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043SCS0002I04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVW007
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales	TPU transparente	
Material del cuerpo	TPU, transparente	
Material de la tuerca	latón, antiadherente	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

E10912



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043SCS0002I04

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



BK =	Colores de los hilos :
BN =	negro
BU =	marrón
WH =	azul
	blanco