

E10920




Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC050

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	2
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M8

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10920




Caja repartidora


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

