




Prolongador

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Clase de protección III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10935




Prolongador

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

