




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11495

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 60 AC/DC |
| Clase de protección | | III |

Condiciones ambientales

| | | |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | | IP 67 |

Datos mecánicos

| | | |
|-----------------------|------|---------------------|
| Dimensiones | [mm] | 10 x 10 x 33 |
| Materiales | | PUR |
| Material del cuerpo | | PUR |
| Material de la tuerca | | inox (1.4305 / 303) |

Notas

| | | |
|-------------------|--|---------|
| Cantidad por pack | | 1 unid. |
|-------------------|--|---------|

E10943



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul