


# E10973



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0006E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E10973



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0006E03

### Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul