




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH080MSS0002A06

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, negro; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10978



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH080MSS0002A06

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo