


E10981



Conector hembra a cablear

SDOGA030PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...55 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 20 x 20 x 46

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 11

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



E10981



Conector hembra a cablear

SDOGA030PLSFKPG

Conexión

