

E10012




Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC811

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	35 x 20 x 30
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10012



Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PA



Conexión

