


# E10058



## Conector para válvulas a cablear

VALVE PLUG TYPE A



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A]	16

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...125
Grado de protección	IP 65

### Datos mecánicos

Peso [g]	28
Dimensiones [mm]	42 x 29 x 28
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x conector para válvulas tipo A DIN, acodado; cuerpo: PA

# E10058



## Conector para válvulas a cablear

VALVE PLUG TYPE A



### Conexión

