


E10083



Conector hembra a cablear

SDOAT052--SFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Peso [g] 63,2

Dimensiones [mm] 48 x 30 x 65

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca PA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10083



Conector hembra a cablear

SDOAT052--SFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: PG 9

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Ø 28 mm, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

