E10097


Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040PLS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10909

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	25 x 15 x 32
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		PUR
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10097

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040PLS0002E03

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: PUR



Conexión

