



Conector macho empotrable

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
-------------------------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 600 AC/DC
-----------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...100
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	45,36
Rosca de montaje	1/2" NPT
Materiales	aluminio anodizado
Material del cuerpo	aluminio, anodizado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: aluminio, anodizado; Contactos: dorado




E10103



Conector macho empotrable

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
GN =	verde
WH =	blanco