


E10150



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	26 x 15 x 38
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10150



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002A03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BK =
BN =
BU =

Colores de los hilos :
negro
marrón
azul