




Cable de conexión con conector hembra

ADOGG030--S0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	8 x 8 x 30
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR



E10207



Cable de conexión con conector hembra

ADOGG030--S0002E03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul