

E10224




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC007

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10224



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0002A03

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul