

E10251




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC001
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10251



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0002A03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



BN =
BK =
BU =

Colores de los hilos :
marrón
negro
azul