


# E10283



## Caja repartidora

ZDO8H059MSS0010H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Clase de protección II

Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4

Corriente máxima total [A] 12

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado de protección IP 67

# E10283



## Caja repartidora

ZDO8H059MSS0010H11


Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 127
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	

Conexión eléctrica - punto de conexión	
Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm	




# E10283



## Caja repartidora

ZDO8H059MSS0010H11

### Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo