




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032MSS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	17 x 10 x 26
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10292



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032MSS0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BK = marrón
BU = negro
azul