


# E10394



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 43

Materiales TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas


Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm)

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm




# E10394



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A02

### Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro

WH = blanco

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo