

E11419



Prolongador con conector para válvulas

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)
Corriente máxima total [A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	138
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación



Prolongador con conector para válvulas


VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

