




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032VAS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT131
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección	III	
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 10 x 28
Materiales	PVC	
Material del cuerpo	PVC	
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

E11501



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032VAS0005E03

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



BK = Colores de los hilos :
BN = negro
BU = marrón
azul