


# E11535



## Conector hembra a cablear

SDOAH030MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g] 25

Dimensiones [mm] 35 x 20 x 30

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca PA

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E11535



## Conector hembra a cablear

SDOAH030MSSFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: C; cuerpo: PBT; bloqueo: PA



### Conexión

