# E11551

## Conector macho a cablear

SSTGF040MSSFPG




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicación** | | |
| Característica especial | | Libre de siliconas; Contactos dorados |
| Libre de siliconas | | sí |
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Clase de protección | | III |
| Corriente máxima total | [A] | 4 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | | IP 68 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Peso | [g] | 14,9 |
| Dimensiones | [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
| Materiales | | PA |
| Material del cuerpo | | PA |
| Material de la tuerca | | latón, niquelado |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

# E11551

## Conector macho a cablear

SSTGF040MSSFPG

### Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,38 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); funda del cable: Ø 3...5 mm

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

### Conexión