

E11585




Cable de conexión con conector macho

ASTGH040VAS0002E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT073

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------------	---------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 68; IP 69K

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11585



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040VAS0002E04

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco