


E11601



Conector de montaje

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 Junta tórica



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 33

Rosca de montaje PG 9

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E11601



Conector de montaje


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



Conexión

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Identificación de colores según DIN 47100 Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo