


E11627



Repartidor en T

T SPLITTER M12/2XUS



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	3
Corriente máxima total	[A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	39,7
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado

Accesorios

Componentes incluidos	Tapones de protección: 1
-----------------------	--------------------------

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Repartidor en T

T SPLITTER M12/2XUS

Conexión eléctrica

Conexión



Conector: 1 x M12; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado