



E11657



Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKPG



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	28,8
Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 46
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11657



Conector hembra a cablear


SDOGH040MSSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

