

# E11664




## Cable en Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC503

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 3-1 cable de entrada gris
- 3-2 cable octavis negro

### Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

### Datos mecánicos

Peso	[g]	65
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2

# E11664



## Cable en Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

### Notas


Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica


Cable: 0,25 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

