


E11697



Cable de conexión con conector hembra

ADOAO140MSS0005B11



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	421,5
Dimensiones	[mm]	45 x 20 x 49
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11697



Cable de conexión con conector hembra


ADOAO140MSS0005B11

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M16, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	no utilizado
U:	no utilizado
	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo
RD =	rojo